


＜天井などの写り込みの解消に＞

S L医用写真撮影装置MPSシリーズに取り付けられる

SL 遮光ルーフ コードNO. 7-755

撮影時に天井のライトが写り込んで、お困りではありませんか？
S L遮光ルーフを取り付ければ、邪魔な光を遮る事ができ、一段と
綺麗な写真撮影が可能になります。
撮影台の後ろ上部に取り付ける為、床面設置スペースを必要とせず、
撮影装置を置く場所を選定する際の自由度が増します。
どなたでも取り付けができる簡単な設計になっています。高さ調節
が出来ますので、撮影者の最適な位置にセットして下さい。

天蓋で邪魔な光をシャットアウト




仕様

- サイズ : 幅1320・奥行1000・高1500～2000mm (MPSシリーズに取付時)
- 重量 : 2.5 Kg
- 取付可能機種 : MPS-7、MPS-II、MPS-IIA、MPS-3

真横・真後ろからの外光の影響がある場合は、

SL簡易暗室:コードNO. 7-750をお奨めします。
左右両側と後側の下までをカバーできる本格的な組立設置式
の撮影用暗室です。特に、偏光照明による撮影には必需品です。
組立式 : 幅1500・奥行1200・高2000mm



製品改良のため外観・仕様・価格等を変更することがございます。ご了承下さい。