

SL写真撮影装置MPS-6専用

ホルムアルデヒド換気装置 PPF-6


コードNo.6-771

エアーカーテン方式の換気装置が作業環境を変えます！

- ◎ カメラのファインダーを覗きながら至近距離の撮影が安全に行えます！
作業者の口元から標本までの距離が130ミリの位置で、ホルムアルデヒド濃度を 0.1ppm以下に抑えました。
* 濃度測定：厚生労働省指定ホルムアルデヒド測定器(指定番号 1501)を使用。
- ◎ 写真撮影装置にマッチしたコンパクト設計！
送排気の動力ユニットを撮影装置架台の中へ収納し省スペース化を図りました。



* 写真撮影装置MPS-6は別売品です。
詳細は専用カタログをご覧ください。



換気装置運転時の気流の流れ


* ドライアイスを使ったイメージ写真です。



製造元:株式会社杉浦研究所
〒158-0094 東京都世田谷区玉川 4-5-4

販売元:杉研商事株式会社
TEL:03-3708-3411 FAX:03-3700-4407
<http://www.sugiken.com/>

[各部の名称]



[製品情報]

ステージ ユニット	換気方式	プッシュ・エアとシロッコファンによる機械換気	総消費電力
	外形寸法	W750×D590×H140mm (送排気ホースは除く) *ステージユニットの取付には防水ステージ(別売品)が必要です。	125W(50Hz) 166W(60Hz)
	重量	5kg	
送気ユニット	外形寸法	W180×D140×H180mm	架台の寸法・重量 (送排気ユニット組付け時)
	重量	2.5kg	
	電源	AC100V 0.18A(50Hz)/0.15A(60Hz)	サイズ: W660×D730×H485mm (送排気ホースは除く) 重量:35kg
排気ユニット	外形寸法	W440×D425×H330mm	MPS-6を含めた全体の寸法 W1020×D800×H1540mm (送排気ホースは除く)
	重量	13kg	
	電源	AC100V 1.2A(50Hz)/1.7A(60Hz)	
	風量	176m ³ /h(50Hz)/191m ³ /h(60Hz)	
	ダクト口径	φ150mm	

[ご注意]

- (1) お手持ちの写真撮影装置MPS-6にオプションの防水型ステージを組み合わせることで、ホルムアルデヒド換気装置が取り付けます。
- (2) 商品は現品渡しです。別途、お客様による設置及び排気ダクト工事が必要です。
- (3) 製品改良のため外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製造元:株式会社杉浦研究所

〒158-0094 東京都世田谷区玉川 4-5-4

販売元:杉研商事株式会社

TEL:03-3708-3411 FAX:03-3700-4407

<http://www.sugiken.com/>

2017.06